

**PNEG 1106XNEN-GL, PR1525, Typ: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	223322 GG
GTIN	4960664732920
Trieda položky	25A

**Popis****Prevedenie:**

Pentagonálna otočná rezná platnička s 10 reznými hranami na stabilné a hospodárne obrábanie.  
GL - Geometria orientovaná na povrch.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický opis**

Typ	GG
Posuv $f_z$ na zub	0,12 mm
Počet výmien/rezných hrán	10
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	PNEG 1106XNEN-GL
Typ	PR1525
Rezný materiál	HM
Stolová rezačka	2,6 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
GG(G)	vhodný	180	K
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		