

**PNEA 1106XN TN-T01020 Keramika, KS6050, Typ: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	223332 GG
GTIN	4960664742653
Trieda položky	25G

**Popis****Prevedenie:**

Pentagonálna otočná rezná platnička s 10 reznými hranami na stabilné a hospodárne obrábanie.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický opis**

Posuv $f_z$ na zub	0.1 mm
Typ	GG
Počet výmien/rezných hrán	10
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	PNEA 1106XN TN-T01020
Typ	KS6050
Rezný materiál	Keramika
Stolová rezačka	1,5 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

## Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
GG(G)	vhodný	750	K
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		