

**PNEG 1106XNEN-GL, PR1510, Typ: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 223320 GG     |
| GTIN             | 4960664732883 |
| Trieda položky   | 25A           |

**Popis****Prevedenie:**

Pentagonálna otočná rezná platnička s 10 reznými hranami na stabilné a hospodárne obrábanie.  
GL - Geometria orientovaná na povrch.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický opis**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Typ                                   | GG               |
| Posuv $f_z$ na zub                    | 0,12 mm          |
| Počet výmien/rezných hrán             | 10               |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | PNEG 1106XNEN-GL |
| Typ                                   | PR1510           |
| Rezný materiál                        | HM               |
| Stolová rezačka                       | 2,6 mm           |

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

|        | <b>Zhoda</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|--------|--------------|----------------------|----------------|
| GG(G)  | vhodný       | 180                  | K              |
| suché  | vhodný       |                      |                |
| vzduch | vhodný       |                      |                |