

**Garant****POMX 0704ZEER M, HB9525, Typ: ST900**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213125 ST900
GTIN	4045197743220
Trieda položky	21A

## Popis

**Prevedenie:**

Dĺžka rovnej reznej hrany: 1,5 mm pre vysokú kvalitu povrchu.

**Upozornenie:**Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \max} = 1,4$  mm.

## Technický opis

Programovací polomer pri $a_{p \max}$	3,61 mm
Posuv $f_z$ na zub	1 mm
Typ	ST900
Počet výmien/rezných hrán	5
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	POMX 0704ZEER M
Typ	HB9525
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel' < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	420	P
Ocel' < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	400	P
Ocel' < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	380	P
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		