

Garant**RDHX 12T3 MOT pozitívna, HB7635, Typ: INOX**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212279 INOX
GTIN	4045197746634
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Technický opis

Typ	INOX
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RDHX 12T3 MOT
Rezný materiál	HM
Typ	HB7635
Posuv f_z na zub	0,22 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	190	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		