

**Garant****RDHX 1003 MOT pozitívna, HB7635, Typ: INOX**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212249 INOX
GTIN	4045197746627
Trieda položky	21A

## Popis

**Prevedenie:**

**Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.**

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2$  mm.

## Technický opis

Typ	INOX
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RDHX 1003 MOT
Rezný materiál	HM
Typ	HB7635
Posuv $f_z$ na zub	0,22 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	190	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	M
mokrý maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		