

**Povrchové skľučovadlo Tvar AD, Ø upnutia D1: 14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302595 14
GTIN	4250122697954
Trieda položky	36E

**Popis****Prevedenie:**

Všetky sopky brunované.

**Použitie:**

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

**Technický opis**

Ø upnutia D <sub>1</sub>	14 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	50 mm
Vonkajší Ø D	44 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	12
Upínač	BT 30, krátka
Norma	DIN 6359
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>

Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

## Príslušenstvo

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30	308765 30
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30	308760 30
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30	308785 30
Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 12	309900 12