

HOLEX**Ručný zverák pre vŕtačky, Šírka čelustí A: 120mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	365055 120
GTIN	4062406188641
Trieda položky	32D

Popis**Prevedenie:**

- S možnosťou horizontálneho, vertikálneho a bočného použitia.
- Solídne a praktické prevedenie.
- Čeluste kalené a brúsené.
- Konštantná celková dĺžka. (Vretno zapustené v rukoväti!)
- Univerzálna možnosť pripevnenia pozdĺžnymi otvormi.
- Pohyblivá čelusť vedená bočne.
- Pevná upínacia čelusť s tromi zvislými prizmami.
- S vyberateľnou kľučkou.

Použitie:

Na upínanie obrobkov na vŕtačkách.

Materiál:

Liatinové telo.

Presnosť:

V rámci **0,20 mm.**

Technický opis

Výška čelusti C	39 mm
Rozsah upínania b	128 mm
Hmotnosť	6,5 kg

Délka základného telesa a	225 mm
Celková výška c	67 mm
Druh produktu	Zverák pre vŕtačky

Príslušenstvo

Pár náhradných čelustí (2 kusy) pre ručné zveráky pre vŕtačky pre typ 120	365046 120
---	------------