

**Garant****APMT 180512 ER, HB8630, Typ: INOX**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215282 INOX
GTIN	4045197747747
Trieda položky	21A

## Popis

### Upozornenie:

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\max} = 9$  mm.

## Technický opis

Posuv $f_z$ na zub	0,2 mm
Typ	INOX
Uhlový Polomer	1,2 mm
Séria	Softcut®
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMT 180512 ER
Typ	HB8630
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	M
mokrý maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		