

**Garant****APMT 180516 ER, HB8630, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 215283 INOX   |
| GTIN             | 4045197747761 |
| Trieda položky   | 21A           |

**Popis****Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\max} = 9$  mm.

**Technický opis**

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ                                   | INOX                                 |
| Posuv $f_z$ na zub                    | 0,2 mm                               |
| Uhlový Polomer                        | 1,6 mm                               |
| Séria                                 | Softcut®                             |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | APMT 180516 ER                       |
| Typ                                   | HB8630                               |
| Rezný materiál                        | HM                                   |
| Druh produktu                         | Otočné rezné platničky na frézovanie |

**Údaje o uživateli**

|                              | <b>Zhoda</b>      | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 170                  | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 130                  | M              |
| mokrú maximum                | podmienene vhodný |                      |                |
| suché                        | vhodný            |                      |                |