

JEPSON POWER

Ručná kotúčová píla na kov, Typ: 8320**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078234 8320
GTIN	4260052318508
Trieda položky	07E

Popis**Prevedenie:**

Výkonné kotúčové píly na kov na nízke otáčky a bezpečné rezanie profilov a rúr z ocele, neželezných kovov, plechu, kovových dosiek a sendvičových panelov **bez iskrenia**.

- **Nie je potrebné používať žiadne chladiace mazivá.**
- **Nie je potrebné dodatočné opracovanie.**
- **Rezanie v priebehu niekoľkých sekúnd.**

Ručná kotúčová píla na kov.

- **Presné vedenie pílového listu, nízka tvorba otrepov.**
- **Robustná dorazová doska.**

Ručná kotúčová píla na kov.

- **120 mm hĺbka rezu na vodiacej lište.**
- **Optimálne na pílenie sendvičových panelov, trapézových plechov, káblových kanálov, ocelových rúr, železa a neželezných kovov, kompozitných materiálov atď. až do hrúbky 12 mm.**
- **Uzatvorená konštrukcia bráni odletovaniu triesok smerom k používateľovi.**
- **Magnéziová ľahká konštrukcia – len 8,4 kg.**

Rozsah balenia:

Vrátane 1 pílového listu 84Z č. 078242 veľ. 84.

Upozornenie:

Na požiadanie je možné dodať vodiacu koľajnicu pre 078234:

vodiaca koľajnica 1400 mm pre veľ. 8320
vodiaca koľajnica 600 – 1200 mm pre veľ. 8230.
Kotúčová píla na kov DRY MITER Cutter 9410ND na filigránske rezanie v mäkkom a citlivom materiáli je dostupná na požiadanie.

Technický opis

Sieťová frekvencia	50 Hz
Označenie výrobcu	8320
maximálna hĺbka rezu 90°	120 mm
Ø pílového kotúča	320 mm
Hmotnosť	8,4 kg
maximálne otáčky	1700 min ⁻¹
Sieťové napätie	230 V
Príkon	1800 W
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Píla

Príslušenstvo

Montážny stojan pre č. 078231 Typ 600526	078238 600526
TK list kotúčovej píly Drytec® Ø 320×25,4 mm Počet zubov 84	078242 84
TK list kotúčovej píly Drytec® Ø 320×25,4 mm Počet zubov 72	078242 72