


Garant**RDHW 1604 MOT, HB7525, Typ: ST900**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212296 ST900
GTIN	4045197761262
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Všetky vymeniteľné rezné doštičky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 5,0$ mm.

Technický opis

Typ	ST900
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RDHW 1604 MOTN
Rezný materiál	HM
Typ	HB7525
Posuv f_z na zub	0,3 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	380	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	290	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	240	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	210	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	170	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	240	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	170	M
GG(G)	podmienene vhodný	200	K
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		