

Garant**Vymeniteľná frézovacia doštička Ø 16 mm, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212727 ALU
GTIN	4045197761651
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.

· **Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia: $\pm 0,015$ mm.**

Použitie:

Torusové doštičky s uhlovým polomerom. Na zníženie reznej sily a zníženie vibrácií.

Technický opis

Typ	HLINÍK
Typ	HU7810
Uhlový Polomer	3 mm
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer r	3 mm
Posuv f_z v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,3 mm
Posuv f_z v oceli < 1400 N/mm ²	0,3 mm
Počet výmien/rezných hrán	1

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie