

**Garant****Otočná doštička na gravírovanie, HU7805, Typ: ALU****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217210 ALU
GTIN	4045197762139
Trieda položky	21Y

**Technický opis**

Typ	HLINÍK
Posuv f	0,005 - 0,03 mm
Rezný materiál	HM
Typ	HU7805
Uhol špičky	45 Stupeň
Uhlový polomer R <sub>e</sub>	0,08 mm
Dĺžka odsadenia b	0,4 mm
t <sub>max</sub>	2 mm
W <sub>max</sub>	2,06 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na gravírovanie a odihľovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	180	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	vhodný	100	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		