

Garant**držiak na upichovací nôž, pravé, Veľkosť stopky: 16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273910 16
GTIN	4045197762979
Trieda položky	21W

Popis

Upozornenie:

Na **pravé držiaky** použite **pravé dosky**, na **ľavé držiaky** použite **ľavé dosky**.

Technický opis

Celková dĺžka L	125 mm
Funkčná šírka L ₄	20,2 mm
Voľná dĺžka	1,2 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279815 13
Dĺžka hlavy L ₁	21,4 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upevňovacia skrutka Typ 13	279815 13
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500