

**Garant****Vyvrtavacia tyč, pravé, Stopka Ø DS: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273914 32
GTIN	4045197763143
Trieda položky	21W

**Popis****Upozornenie:**

Na **pravé držiaky** použite **ľavé dosky**, na **ľavé držiaky** použite **pravé dosky**.

**Technický opis**

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279815 13
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	23 mm
Výška dosiek L <sub>2</sub>	15 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	40 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Druh použitia	pravé
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upevňovacia skrutka Typ 13	279815 13
	659957 500

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

---