


**Garant****Prerezané redukčné púzdro s chladením, Ø 32 mm, Ø upnutia D1: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 302175 6      |
| GTIN             | 4045197763242 |
| Trieda položky   | 31G           |

**Popis****Prevedenie:****S drážkami na chladiaci kanál.****Použitie:**

- Na vrtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.
- Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.
- Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.
- Presnosť obvodovej hádzavosti  $\pm 5 \mu\text{m}$  (presnosť systému pri  $3 \times D$ ).
- Presnosť obvodovej hádzavosti  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pre redukčné púzdro).
- Použiteľné vo všetkých komerčne bežne dostupných hydraulických skľučovadlách.

**Vhodné pre:**

Hydraulické skľučovadlo s upínaním Ø 32 mm.

**Technický opis**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Celková dĺžka L                      | 63,5 mm         |
| Ø D                                  | 32 mm           |
| Ø upnutia D <sub>1</sub>             | 6 mm            |
| Atribút Názov produktu               | Ø 32 mm         |
| Presnosť obvodovej hádzavosti Systém | 5 $\mu\text{m}$ |
| Druh produktu                        | Redukčné púzdro |

