

**Garant****Prerezané redukčné púzdro s chladením, Ø 32 mm, Ø upnutia D1: 10mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302175 10
GTIN	4045197763266
Trieda položky	31G

## Popis

### Prevedenie:

**S drážkami na chladiaci kanál.**

### Použitie:

- Na vŕtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.
- Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.
- Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.
- Presnosť obvodovej hádzavosti  $\pm 5 \mu\text{m}$  (presnosť systému pri  $3 \times D$ ).
- Presnosť obvodovej hádzavosti  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pre redukčné púzdro).
- Použiteľné vo všetkých komerčne bežne dostupných hydraulických skľučovadlách.

### Vhodné pre:

Hydraulické skľučovadlo s upínaním Ø 32 mm.

## Technický opis

Ø D	32 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	10 mm
Celková dĺžka L	63,5 mm
Atribút Názov produktu	Ø 32 mm
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém	5 $\mu\text{m}$
Druh produktu	Redukčné púzdro

