

Garant**SNMG 190616, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251238 HB7020
GTIN	4045197764171
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Typ	HB7020
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	1,6 mm
Lamač triesok	SM
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 190616

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie