

**Garant****SNMM 150616, Typ: HB7020**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251390 HB7020
GTIN	4045197764225
Trieda položky	21G

## Technický opis

Lamač triesok	SR
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Uhlový Polomer	1,6 mm
Typ	HB7020
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	2 - 12 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMM 150616

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie