



Ryhovací frézovací nástroj univerzálny, Velkosť stopky: 12mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290200 12
GTIN	4030741663710
Trieda položky	29H

Popis

Prevedenie:

Modulárna konštrukcia: Univerzálne použiteľné ako pravá a ľavá verzia.

TK vodiace puzdro na zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu.

Rýchle nastavenie nástroja pomocou nastavovacieho vretena.

Závitové kolíky v stopke na korekciu uhla chrbita.

Technický opis

pre \varnothing ryhovača d_1	15 mm
Šírka stopky	12 mm
pre \varnothing vrúbkovaného otvoru d_2	8 mm
Výška stopky	12 mm
HM-puzdro, Krycí kotúč, skrutka	299920 5
Pracovný rozsah	3 - 50 mm
pre šírku ryhovača b	4 mm
Smer rezania	vľavo a vpravo
pre profil ryhovača	RAA 1×BR30°
pre profil ryhovača	RAA 1×BL30°
pre profil ryhovača	RBR30° 1×AA

pre profil ryhovača

RBL30° 1×AA

Druh produktu

Rádlovací nástroj

Príslušenstvo

Sada náhradných dielov (3dielna), TK puzdro, krycia doštička, skrutka Typ 5

299920 5