

Garant**APHT 100302 FR, HU7815, Typ: ALU**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215935 ALU
GTIN	4045197765482
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Vymeniteľná doštička s vysoko pozitívnou geometriou a skrútenými reznými hranami.

Upozornenie:

Hodnoty pre použitie platia pre frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.

Pre $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 4,8$ mm.

Technický opis

Typ	HLINÍK
Posuv f_z na zub	0,12 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APHT 100302 FR
Typ	HU7815
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	3,5 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	700	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	600	N
Hliník > 10 % si	vhodný	400	N
CuZn	vhodný	500	N
Grafit, GRP, CFRP	vhodný	400	N
mokrý maximum	vhodný		