

Yale

Kladkostroj s čelným ozubeným kolesom VS III, Nosnosť: 0,25t



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086020 0,25
GTIN	4025092665322
Trieda položky	08X

Popis

Prevedenie:

Každý kladkostroj s čelným ozubením je vo výrobe testovaný na preťaženie a dodáva sa s návodom na obsluhu a osvedčením o skúške.

Celooceľová konštrukcia. Ihlové a guľôčkové ložiská na všetkých rotujúcich častiach. Automatická záťažová tlaková brzda. Kovany ťažný hák otočný o 360°.

Upozornenie:

Nosnosti do 20 t, uloženie reťaze a ochrana proti preťaženiu na požiadanie.

Technický opis

Zdvíhacia sila pri menovitom zaťažení	20 daN
Výška normálneho zdvihu	3 m
Nosnosť	250 kg
Počet vlákien reťaze	1
Hmotnosť	4,9 kg
Druh produktu	Kladkostroj

