

Garant**Zapichovacia doštička pravé, HU9315, Šírka drážky m (H13): 0,5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273900 0,5 |
| GTIN | 4045197768070 |
| Trieda položky | 21J |

Technický opis

| | |
|--|---------------------------|
| pre poistný krúžok DIN 471/472 Hrúbka krúžku | 0,4 mm |
| Šírka drážky m (H13) | 0,5 mm |
| t_{\max} | 1,2 mm |
| Šírka čepele w | 0,525 mm |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Uhlový Polomer r | 0,05 mm |
| Priradenie vymeniteľných doštičiek | pravé |
| Typ | HU9315 |
| Drážky podľa normy | DIN 471 |
| Drážky podľa normy | DIN 472 |

| | |
|--|---|
| Počet výmien/rezných hrán | 3 |
| Hlavné použitie | N |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 70 - 280 mm/min |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|----------------------------|-------------------|-------|---------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 280 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 280 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 170 | N |
| Ti > 850 N/mm ² | podmienene vhodný | 50 | S |
| CuZn | podmienene vhodný | 200 | N |
| grafit | podmienene vhodný | 70 | N |
| kontinuálne | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |