

**Garant****Skrutkovací adaptér na zmršťovanie úzky úzke, Závit M × upnutie Ø D1:  
M12X10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301397 M12X10
GTIN	4045197767363
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

Vysokoteplotná oceľ, integrované nastavenie dĺžky nástrojov, extra tenké vyhotovenie, pre HSS a TK.

**Použitie:**

Všestranné použitie pri najvyšších nárokoch na presnosť a kvalitu vyváženia, napr. v kombinácii s nadstavcami.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku Rozmer A	60 mm
Dĺžka L	38 mm
Vonkajší Ø D	24 mm
Predĺženie Ø D <sub>3</sub>	23 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Závit M	M12
maximálny ťahovací moment	60 Nm
Vnútorne chladenie	áno
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm

Druh produktu

Redukcia