

Garant**Skrutkovací adaptér na zmršťovanie úzky úzke, Závit M x upnutie Ø D1:
M16X12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301397 M16X12
GTIN	4045197768902
Trieda položky	31Z

Popis**Prevedenie:**

Vysokoteplotná oceľ, integrované nastavenie dĺžky nástrojov, extra tenké vyhotovenie, pre HSS a TK.

Použitie:

Všestranné použitie pri najvyšších nárokoch na presnosť a kvalitu vyváženia, napr. v kombinácii s nadstavcami.

Technický opis

Ø upnutia D ₁	12 mm
Vonkajší Ø D	24 mm
Dĺžka L	42 mm
Ø D ₂	18 mm
Závit M	M16
Dĺžka výčnelku Rozmer A	60 mm
Predĺženie Ø D ₃	30 mm
maximálny ťahovací moment	80 Nm
Vnútorne chladenie	áno
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm

Druh produktu

Redukcia