

Garant**Navrtávač pevných rozmerov, DIN 1835 A, Menovitý-Ø D: 15,8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 236677 15,8 |
| GTIN | 4045197769183 |
| Trieda položky | 21S |

Popis**Použitie:**

Na vyvrtávanie predvrtaných alebo liatych otvorov na menovitý Ø v kombinácii s excentrickým upínacím puzdrom č. 236679.

Na vymeniteľné doštičky CC..0602 podľa štandardu ISO.

Upozornenie:

Vyvrtávaný Ø nesmie byť menší ako Ø d_{min} .

Technický opis

| | |
|---|----------------------|
| Ø stopky D_s h6 | 12 mm |
| Celková dĺžka L_{celk} | 125 mm |
| Dĺžka výčnelku L_1 | 29 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269440 (8IP; 1,2 Nm) |
| minimálny Ø D_{min} | 14,8 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | 260142 HB725 |
| Rozsah prestavenia s excentrickou upínacou objímkou | 15,5 - 16,3 mm |
| vhodná veľkosť excentrickej objímky č. 236679 | 12 |
| Počet rezných hrán Z | 1 |
| Menovitý-Ø D | 15,8 |
| Uhol špičky | 180 Stupeň |
| Prevedenie stopky | DIN 1835 A |

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Vnútorné chladenie | áno |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2 | 211750 1,2 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |