

Garant**Vyvrtavacia tyč, ľavé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 45/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	272172 45/16
GTIN	4045197769367
Trieda položky	21W

Popis

Rozsah balenia:
S podložkou 1,5°.

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	29 mm
Vnútorne chladenie	áno
Veľkosť doštičiek	16 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 2
Odsadenie stredu L_3	16,1 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Podložka 1,5°	272630 1,5
Skrutka podložky	279824 1
Stopka $\varnothing D_s$	25 mm
Šírka hrdla L_4	24,6 mm
Druh použitia	ľavé
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 1	279824 1
Upínacia skrutka Typ 2	279810 2
Podložka pre závitoreznú tyč Uhol sklonu 1,5	272630 1,5
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Upínacia skrutka	272500
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500