

HOLEX**Digitálne posuvné meradlo ABS, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 412821 200 |
| GTIN | 4045197770257 |
| Trieda položky | 42A |

Popis**Prevedenie:**

Veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Digitálne posuvné meradlo s **absolútnou stupnicou**, nuly nie sú potrebné. Elektronika sa automaticky vypne po približne 5 minútach a zapne sa jednoduchým posunutím.

- **Velmi vysoká presnosť vďaka sklenenej stupnici.**
- **Elektronika je oddelená od krytu a nainštalovaná priamo na posuvnú časť. Meracia sila sa prenáša priamo na meracie ramená. Výsledkom je nižšia náchylnosť na chyby a dlhšia životnosť posuvného meradla.**
- **S robustným kovovým krytom.**

Rozsah balenia:

Vrátane batérie c. 081560 vel. CR2032.

Technický opis

| | |
|------------------------|----------------|
| Rozsah merania | 0 - 200 mm |
| Automatické odpojenie | áno |
| Dĺžka meracích čelustí | 50 mm |
| Hĺbkomer | rohový 3,7×1,3 |
| Odčítanie | 0,0005 palec |
| Materiál krytu | Kov |
| Norma | ISO 13385 |
| Odčítanie | 0,01 mm |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce |
| Hĺbkomer dostupný | áno |
| Kalibrácia | A1 |
| Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Odchýlka merania E MPE | $\pm 0,03$ mm |
| Meracia technika | digitálna |
| Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX |
| všetky diely | kalené |
| Balenie | stabilný box |
| Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200 | 021000 200 |
| Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200 | 021010 200 |

Príslušenstvo

| | |
|---|---------------|
| Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032 | 081560 CR2032 |
| Skrutka na držiak hĺbkomeru | 412230 |
| Skrutka na držiak hĺbkomeru | 412236 |