

**HOLEX****Digitálne posuvné meradlo ABS s okrúhlym hĺbkomerom, Rozsah merania: 150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412818 150
GTIN	4045197770271
Trieda položky	42A

**Popis****Prevedenie:**

Veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Digitálne posuvné meradlo s **absolútnou stupnicou**, nuly nie sú potrebné. Elektronika sa automaticky vypne po približne 5 minútach a zapne sa jednoduchým posunutím.

- **Velmi vysoká presnosť vďaka sklenenej stupnici.**
- **Elektronika je oddelená od krytu a nainštalovaná priamo na posuvnú časť. Meracia sila sa prenáša priamo na meracie ramená. Výsledkom je nižšia náchylnosť na chyby a dlhšia životnosť posuvného meradla.**
- **S robustným kovovým krytom.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane batérie c. 081560 vel. CR2032.

**Technický opis**

Norma	ISO 13385
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozsah merania	0 - 150 mm
Automatické odpojenie	áno
Hĺbkomer	Ø 1,6
Odčítanie	0,01 mm
Odčítanie	0,0005 palec

Kalibrácia	A1
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Hĺbkomer dostupný	áno
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	$\pm 0,03$ mm
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

## Príslušenstvo

Skrutka na držiak hĺbkomeru	412230
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Skrutka na držiak hĺbkomeru	412236