

**HOLEX****Digitálny hĺbkomer, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418742 300
GTIN	4045197771209
Trieda položky	42A

**Popis****Prevedenie:**

Výsledok merania sa zobrazuje na ľahko čitateľnom displeji. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Prídavný mostík č. 418744.

**Technický opis**

Odčítanie	0,01 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Dĺžka mostu	100 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Kalibrácia	A1
Prierez Meracej lišty	16×4 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385

Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

## Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300

## Príslušenstvo

Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ D2	497100 D2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Pripojovací kábel Typ D1	497080 D1
Pripojovací kábel Typ USB2	497080 USB2
Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ USB2	497100 USB2
Skrutka na držiak hĺbkomeru	412230
Vysielač Typ S1	498966 S1
Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ D1	497100 D1
Pripojovací kábel Typ D2	497080 D2