

Garant**Upichovacia doštička Dokončovanie, HB7310, Šírka zápichu w: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273716 3 |
| GTIN | 4045197771360 |
| Trieda položky | 21L |

Technický opis

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Šírka zápichu w | 3 mm |
| Tolerancia Šírka zápichu w | $\pm 0,03$ mm |
| Posuv f | 0,05 - 0,2 mm/ot, |
| Hĺbka rezu a_p | 0,4 - 1,5 mm |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Rezný materiál | HM |
| Hlavné použitie | N |
| Ďalšie použitie | Ti |
| Podmienka rezu | ľahko prerušovaný |
| Typ | HB7310 |
| Uhlový Polomer r | 0,2 mm |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |
| Profil otočnej reznej platničky | neutrálna |

Druh produktu

Otočná rezná platnička
na sústruženie zápichov**Údaje o užívatel'ovi**

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|----------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 350 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 350 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 280 | N |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 50 | S |
| kontinuálne | vhodný | | |
| nepravidel'ná | podmienene vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |