

**Garant****Upichovacia doštička Plný rádius, HB7310, Šírka zápichu w: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273739 3
GTIN	4045197771391
Trieda položky	21L

**Technický opis**

Tolerancia Šírka zápichu w	$\pm 0,03$ mm
Šírka zápichu w	3 mm
Posuv f	0,1 - 0,18 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	N
Ďalšie použitie	Ti
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7310
Počet výmien/rezných hrán	2
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	350	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	350	N
Hliník > 10 % si	vhodný	280	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	S
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		