

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250017 32/19
GTIN	4045197771995
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Skrutka pre podložku	259025 12
Čelusť, skrutka, pružina	259035 7
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1906..
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	40 mm
Veľkosť stopky	32 mm
Veľkosť doštičiek	19 mm
Podložka	259031 36
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Držiak ISO-kód	DCLNR/L 3232P19
Celková dĺžka L	170 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Podložka Typ 36

259031 36

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Skrutka pre podložku 10-dielne Typ 2

259026 2

Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500