

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 10/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260005 10/06 |
| GTIN | 4045197772565 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|---|---------------------------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 22 |
| Držiak ISO-kód | SCRCR/L 1010E06 |
| Veľkosť doštičiek | 6 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | CC.. 0602.. |
| Funkčná šírka L ₄ | 11 mm |
| Celková dĺžka L | 70 mm |
| Veľkosť stopky | 10 mm |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 10 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Uhol nastavenia k | 75 Stupeň |
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Použitie | Čelné sústruženie |
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22 | 269028 22 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |