

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260005 20/09
GTIN	4045197772596
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	18 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Skrutka pre podložku	269013 2
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Celková dĺžka L	125 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	22 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Podložka	269005 1
Držiak ISO-kód	SCRCL/L 2020K09
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Podložka Typ 1	269005 1
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 22	269028 22
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500