

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa so stopkou Drôt INOX 0,20 mm, Ø kefy D<sub>1</sub>×šírka osadenia L<sub>1</sub>: 60X15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574250 60X15
GTIN	4017359012505
Trieda položky	57L

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stopka Ø 6 mm.**

**Použitie:**

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

**Technický opis**

Ø kefy D <sub>1</sub>	60 mm
maximálne otáčky	15000 min <sup>-1</sup>
Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	17 mm
Hrúbka štetín	0,2 mm
Šírka orezania L <sub>1</sub>	15 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm

Upchávkový materiál	Drôt INOX
Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Okrúhla kefa