


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa so stopkou Drôt INOX 0,30 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1:
70X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574200 70X10
GTIN	4017359009819
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stojka Ø 6 mm.**

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

Technický opis

Ø kefy D ₁	70 mm
Dĺžka orezania H ₁	19 mm
maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
Hrúbka štetín	0,3 mm
Šírka orezania L ₁	10 mm
Ø stopky D _s	6 mm

Upchávkový materiál	Drôt INOX
Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Okrúhla kefa