



## 12-hranná vložka, 1/4 palca, Rozmer cez steny: 5/16palec



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	631105 5/16
GTIN	4018754001538
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí kľúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek, hlavy skrutiek a matice. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch s profilom **AS-Drive**.

#### Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

### Technický opis

Dĺžka	23 mm
Ø na strane výstupu	11,6 mm
Rozmer cez steny	7,94 mm
Rozmer cez steny	5/16 palec
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

