



## 6-hranný uhlový kľúč, krátke rameno, s guľovou hlavou chrómovaná, Šesťhran: 8mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	626068 8
GTIN	7610733266173
Trieda položky	63D

### Popis

#### Prevedenie:

Zalomená stopka, guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Niklovaný a chrómovaný povrch.

#### Použitie:

Vďaka krátkemu ramenu a uhlu 100° sa dostanete aj na ťažko dostupné miesta.

### Technický opis

Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
Dĺžka ramien	120×24 mm
Šesťhran	8 mm
Materiál	Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
100-stupňový uhol	áno
Druh produktu	Skrutkovač

### Príslušenstvo

627255 9

Plastový držiak na 6-hranný uhlový skrutkovač Počet  
upínačov 9

---