

Garant

**Drážkový T-kameň s upínacou skrutkou, Šírka drážky B / hrúbka upnutia S:
18/50mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360024 18/50
GTIN	2050001854018
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Valcová skrutka s vnútorným 6hranom DIN912, trieda pevnosti 12.9. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Technický opis

Závit M	M16
Dĺžka Upínacia skrutka	60 mm
Šírka drážky B	18 mm
Hrúbka svorky S	50 mm

Séria	ZeroClamp
Druh produktu	Drážkový kameň