

**HOLEX****Ťažká celoodelová výkonová svorka so špeciálnou prítlačnou hlavicom,  
Rozsah upnutia: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	861320 1000
GTIN	4045197775146
Trieda položky	82C

**Popis****Prevedenie:**

Lišta a pevný strmeň sú vyrobené z ťahanej lesklej ocele (špeciálny profil), kalenej a temperovanej a pozinkovanej. Klzný oceľový strmeň zápustkovo kovaný, zušľachtený a galvanicky pozinkovaný. Oceľové vreteno s ľahkým chodom odolné proti opotrebovaniu s trapézovým závitom. Dlhá životnosť vďaka špeciálnej tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou. Vreteno je zušľachtené a brunované s posuvnou kolíkovou rukoväťou.

Výkyvný do 30 °.

**Použitie:**

Pre náročné a najvyššie namáhanie pri upínaní obrobkov pri výrobe oceľových konštrukcií, v zámočníctve, výrobe nákladných vozidiel, strojárstve atď. Pohyblivá špeciálna prítlačná hlavica umožňuje upnutie šikmých obrobkov. **Maximálny upínací tlak do cca 22 000 N.**

**Technický opis**

Rozsah upnutia	1000 mm
Hmotnosť	9,4 kg

Prierez posuvnej lišty	40×20 mm
Vykladanie	175 mm
Druh produktu	Zvierka

---

## Príslušenstvo

Tlačná doska Typ GSP	861121 GSP
Tlačná doska Typ GSV	861121 GSV