



Magnéziová páková zvierka KliKlamp, Rozsah upnutia: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	860750 200
GTIN	4008158027241
Trieda položky	83K

Popis

Prevedenie:

Klzný strmeň a pevný strmeň z **horčíka** (vyrobeného procesom odliatku pod tlakom), **vysoko pevný a extrémne ľahký**. Lišta z ťahanej lesklej ocele, pozinkovaná. Upínacia páka, pohyblivá prítlačná doska a blokovacia páka z **plastu vystuženého sklolaminátom, ktorý je odolný proti zlomeniu**. Pevný strmeň s odoberateľnou plastovou krytkou, pod ním krížová prizma na upnutie okrúhlych dielov. Upínacia páka so samoaretačným segmentom so zubmi. Otvorenie pomocou odblokovacej kľuky.

Použitie:

Na **rýchle** upnutie **bez námahy so stredným upínacím tlakom**.

Technický opis

Prierez posuvnej lišty	20×5 mm
Hmotnosť	0,32 kg
Rozsah upnutia	200 mm
Vykladanie	80 mm

Druh produktu

Zvierka