



## Magnéziová páková zvierka KliKlamp, Rozsah upnutia: 400mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	860750 400
GTIN	4008158028750
Trieda položky	83K

### Popis

#### Prevedenie:

Klzný strmeň a pevný strmeň z **horčíka** (vyrobeného procesom odliatku pod tlakom), **vysoke pevný a extrémne ľahký**. Lišta z ťahanej lesklej ocele, pozinkovaná. Upínacia páka, pohyblivá prítlačná doska a blokovacia páka z **plastu vystuženého sklolaminátom, ktorý je odolný proti zlomeniu**. Pevný strmeň s odoberateľnou plastovou krytkou, pod ním krížová prizma na upnutie okrúhlych dielov. Upínacia páka so samoaretačným segmentom so zubmi. Otvorenie pomocou odblokovacej kľuky.

#### Použitie:

Na **rýchle** upnutie **bez námahy so stredným upínacím tlakom**.

### Technický opis

Vykladanie	80 mm
Prierez posuvnej lišty	20×5 mm
Rozsah upnutia	400 mm
Hmotnosť	0,45 kg

Druh produktu

Zvierka