



Krimповacie kliešte DigiCrimp so štyrmi trňmi, 2K-zložkové rukoväte, Typ: 6,0/K



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	729550 6,0/K
GTIN	4003773063216
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Spoľahlivé krimповanie vďaka nútenému blokovaniu a synchronnému posuvu krimповacích trňov.

Kontrola základného nastavenia pomocou priloženého skúšobného kolíka.

Posuv krimповacieho trňa je možné nastaviť v krokoch po 0,01 mm a digitálne načítať. S funkciou opätovnej kalibrácie. Elektronické monitorovanie opotrebovania. S možnosťou spustenia rôznych funkcií nastavení. So štandardným upínačom kontaktu Harting, HTS, Ilme a porovnateľné kontakty.

Použitie:

Pre otočené kolíkové a puzdrové kontakty.

Rozsah balenia:

Krimповacie kliešte so štyrmi trňmi v kufri.

Technický opis

Celková dĺžka	250 mm
pre prierez vodiča	0,14 - 6 mm ²
prítomné vynútené uzamknutie	áno
digitálny displej	áno
Druh produktu	Krimповacie kliešte

