



Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 25/3Lmm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221905 25/3L
GTIN	4056544196422
Trieda položky	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádza ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	35 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
\varnothing rezných hrán D_c	25 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229917 (T15; 2,1 Nm)
Počet rezných hrán Z	3
Montážny závit M	M12
vhodná otočná rezná platnička	XD.. 0904
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	09
maximálna hĺbka rezu a_{pmax}	1,5 mm
Vnútorne chladenie	áno

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	9,3 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Uhol rampy α_{\max}	1,55 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229917
------------------	--------