



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 32/3Lmm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221905 32/3L
GTIN	4056544199096
Trieda položky	28R

### Popis

#### Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádza ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

### Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229908 (T15; 3,1 Nm)
Montážny závit M	M16
Celková dĺžka $L_{celk}$	43 mm
Ø $D_3$	11 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	12
vhodná otočná rezná platnička	XD.. 1205
Ø rezných hrán $D_c$	32 mm
Počet rezných hrán Z	3
maximálna hĺbka rezu $a_{pmax}$	2,5 mm
Vnútorne chladenie	áno

Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	10,3 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	1,67 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229908
------------------	--------