

AEG

Kapovacia a pokosová píla, Typ: PS254L



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078229 PS254L
GTIN	4002395134687
Trieda položky	07A

Popis

Prevedenie:

Kapovacia a pokosová píla **s funkciou ťahania**.

- **Vysoký rezný výkon až do 305 × 90 mm pri 90°.**
- **Integrovaný rezací laser a LED osvetlenie pracoviska na presné rezy.**
- **Jemné nastavenie uhla skosenia do 50° s aretáciou.**
- **Sieťový kábel 3 m.**
- **Integrované odsávanie prachu zachytáva 80 % všetkých prachových častíc.**

Rozsah balenia:

Vrátane zariadenia na upnutie obrobku, odsávacej hadice a krytu, 48 zubového pílového listu (list píly Ø / otvor Ø: 254/30 mm), nástroj na výmenu listu píly.

Upozornenie:

Vhodný list kotúčovej píly nájdete pod Č. 078227ff.

Technický opis

maximálny uhol sklonu vpravo	-2 Stupeň
maximálny uhol skosenia vľavo	50 Stupeň
Hmotnosť	19,5 kg

maximálny uhol sklonu vľavo	47 Stupeň
maximálne otáčky	4500 min ⁻¹
Označenie výrobcu	PS254L
maximálny uhol skosenia vpravo	50 Stupeň
Príkon	2000 W
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Píla

Príslušenstvo

TK pílový kotúč, Ø 254 × 30 mm Priemer / počet zubov 254/Z80	078227 254/Z80
Pracovný stôl pre PS254L Typ PSU1000	078240 PSU1000