

Garant**CNMG 120404, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250058 HB7010-1
GTIN	4045197779052
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Typ	HB7010-1
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	SS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie