

Garant**CNMG 120412, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250324 HB7010-1
GTIN	4045197779694
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7010-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 375 m/min
Lamač triesok	SG
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 8 mm
Uhlový Polomer	1,2 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie